



3Dプリンタへの道

3Dプリンタへの挑戦②

キーホルダーを作ろう




データの作成




3Dプリンタ用データでダウンロード

- 3Dプリンタにデータを転送するために「STL」形式で保存
- Design→Download for 3D Printing




出力用データに変換

- Mf-500→Slic3r.exe
- モデルの追加でSTLファイルを読み込む



出力設定を確認

- フィラメント設定→直径1.75mm
- プリンター設定→テーブルの寸法100×100
プリントの中心50×50



保存

- 「Gコードに出力」をクリック
- 次回、実際にプリントアウトするよ！
- あまり大きいサイズだと、印刷に時間がかかるよ
- 自分のデータの作り方を、ウェブにまとめておこう